

808011**STOLNÍ LAMPA S DVOJITOU HLAVOU****NÁVOD K OBSLUZE****Obsah balení**

hlava lampy 1 sada, PVC rameno 1x, hliníkový stojan 1x, svěrka 1x, napájecí adaptér 1x, šrouby 1 sada

Specifikace výrobku

Vstupní napětí:	100–240 V AC
Výstupní napětí:	24 V
Příkon:	24 W
Svítivost:	 1000 lm /  900 lm
Světelná účinnost	42 lm/W
Teplota chromatičnosti:	2700–6500 K
Provozní teplota:	-10 °C až 40 °C
Materiál:	Hliník + ABS + PC
Index podání barev:	≥ 90 Ra
Vstupní port:	5,5 DC × 2,1
Životnost:	50 000 h
Plynulá změna jasu:	10–100 %
Provozní vlhkost:	0–85 % RV
Baterie dálkového ovládání:	CR2025

Nastavení úhlu



Rozměry výrobku

Provedení s ohebným ramenem a dvojitou hlavou. Ohebné rameno svítidla lze nastavit v rozsahu 360°.



Schéma výrobku



Pokyny k instalaci

Postup instalace



1. Nejdříve připevněte svěrku k desce stolu.
2. Otočte stojan lampy větším otvorem dolů a menším nahoru.
3. Spojte svěrku a stojan lampy dlouhými šrouby.
4. Spojte stojan lampy a ohebné rameno krátkými šrouby.
5. Hlavu lampy zasuňte do drážky ramene. POZN.: Šipky musí být orientovány směrem k panelu s tlačítky.
6. Připojte napájecí kabel k postrannímu konektoru. Tímto je instalace dokončena.

Funkce

Funkce 1: Fyzická tlačítka

1. Krátkým stisknutím vypínače světlo zapnete či vypnete.
2. Zatímco je svítidlo zapnuté, stisknutí tlačítka teploty barvy přepíná mezi 5 dostupnými stupni teploty barvy.
3. Zatímco je svítidlo zapnuté, stisknutí tlačítka „+“ zvýší stupeň jasu. Celkem je dostupných 5 stupňů.
4. Zatímco je svítidlo zapnuté, stisknutí tlačítka „-“ sníží stupeň jasu. Celkem je dostupných 5 stupňů.

Funkce 2: Infračervené dálkové ovládání

1. Krátkým stisknutím vypínače světlo zapnete či vypnete.
 2. Zatímco je svítidlo zapnuté, stisknutí tlačítka teploty barvy přepíná mezi 5 dostupnými stupni teploty barvy.
 3. Zatímco je svítidlo zapnuté, stisknutí tlačítka „+“ zvýší stupeň jasu. Celkem je dostupných 5 stupňů.
 4. Zatímco je svítidlo zapnuté, stisknutí tlačítka „-“ sníží stupeň jasu. Celkem je dostupných 5 stupňů.
- Pozn.: Infračervený vysílač dálkového ovládání musí být namířen směrem k infračervenému přijímači.

Funkce 3: Funkce paměti

Nedojde-li k přerušení napájení, nastavení teploty barvy a jasu světla zůstane po opětovném rozsvícení světla stejné jako před jeho vypnutím. Lampa si dokáže zapamatovat nastavení provedené jak infračerveným dálkovým ovládáním, tak i fyzickými tlačítky.



Poznámky

1. Dosah dálkového ovládání: kruhová oblast o poloměru 3 m (360°), kde infračervené čidlo přijímače tvoří její střed. Infračervený vysílač dálkového ovládání musí být namířen směrem k přijímači.
2. Výrobek není opatřen vodě odolným krytem, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.
3. Výrobek neumísťujte poblíž zdrojů tepla, např. vývodu klimatizace, topení, zvlhčovače nebo jiných míst, kde dochází k výrazným výkyvům teploty (rozsah provozní teploty výrobku je -10°C až 40°C).
4. Výrobek svépomocí nerozebírejte, aby nedošlo k poškození vnitřních dílů.
5. Indukční oblast na povrchu výrobku nesmí být zakryta žádnými předměty. K otírání povrchu používejte čistý měkký hadřík. Výrobek nesmí být čištěn žíravými rozpouštědly.

Název součásti	Nebezpečné látky					
	Pb	Hg	Cd	Cr 6+	PBB	PBDE
Plastové díly	○	○	○	○	○	○
Kovové díly	○	○	○	○	○	○
Obvodová deska	●	○	○	○	○	○
Světelný zdroj	○	○	○	○	○	○
Tento formulář je vyhotoven v souladu s ustanoveními normy SJ/T11364.  ○ Vyznačuje, že obsah nebezpečné látky v žádném z homogenních materiálů součásti nepřekračuje mezní hodnotu stanovenou normou GB/T26572. ● Vyznačuje, že obsah nebezpečné látky nejméně v jednom z homogenních materiálů součásti překračuje mezní hodnotu stanovenou normou GB/T26572.						